



DECOSPRAY HK

Entfernung von Politurrückständen mit Bürstenanlagen.

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT:

- Alle ophthalmische Substrate: Mineralgläser, Polycarbonate, CR39, hohe Indizes...

BESTANDTEILE:

- Starke Laugen, Tenside, Komplexbildner
- Phosphate

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: 11.7
- pH-Wert (1%): 10.8
- Dichte: 1.181
- Oberflächenspannung: 40.3 mN/m

ANWENDUNG:

Die optimalen Gebrauchsbedingungen hängen von der Wasserqualität der Badvorrichtung sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen ab.

- Konzentration: 5 bis 10%
- Temperatur: 50 bis 60°C
- Zeit: 1 bis 4 Minuten

DECOSPRAY HK wird als Ergänzung von Butyldiglykol (DEGBE) verwendet.

VERFAHRENSBEISPIEL MIT BÜRSTENANLAGEN:

- Reinigung von Mineral- und Kunststoffgläsern mit Bürstenanlagen.
- Entfernung von Oberflächenbeschichtungen und Kennzeichnungstinten.

CLEANING

DECOSPRAY HK Conc.: 5-10% + Butyldiglycol 60% + Water 35% Temp.: 50-60°C 122-140°F Time: 1-2 min	DECOSPRAY HK Conc.: 5-10% + Butyldiglycol 60% + Water 35% Temp.: 50-60°C 122-140°F Time: 1-2 min	DI WATER RINSE Temp.: 20-30°C 68-86°F Time: 3-5 min	DI WATER RINSE Temp.: 20-30°C 68-86°F Time: 3-5 min	DI WATER RINSE Temp.: 20-30°C 68-86°F Time: 3-5 min	HOT AIR DRYING
---	---	---	---	---	-----------------------

VORTEILE:

- Schwach alkalisches, konzentriertes, nicht schäumendes Flüssigprodukt
- Kompatibel mit Mineral- und Kunststoffgläsern
- Schnelle, vollständige Entfernung von Polierrückständen wie Ceroxid und kollidaler Kieselsäure sowie Kennzeichnungstinten
- Dringt mühelos in Verschmutzungen ein und sorgt so für ein optimales Reinigungsergebnis
- Gute Kompatibilität mit der Textur der verwendeten Bürsten

LAGERBEDINGUNGEN:

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren.

22/05/19



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

