



# DECOSPRAY HK

与刷洗清洗设备配套使用的液体清洗剂，能够迅速去除抛光残留物。

## 适用材料:

- 各种眼镜材质：玻璃，PC，CR39，高折镜片等

## 主要成分：

- 强碱，表面活性剂，络合剂
- 磷酸盐

## 理化性质:

- pH值（原液）：11.7
- pH值（1%溶液）：10.8
- 密度：1.181
- 表面张力：40.3mN/m

## 理化性质：

清洗效果是否理想与所使用的水质及要去除的污染物类型及污染程度有关。

- 浓度：5 ~ 10%
- 温度：50 ~ 60°C
- 时间：1 ~ 4 分钟

DECOSPRAY HK需要配合丁二醇使用。

## 刷洗工艺案例:

- 采用刷洗机清洗树脂镜片和玻璃镜片
- 去除表面抛光残留物和标记油墨

### 清洗

|  |  |  |  |  |           |
|--|--|--|--|--|-----------|
| <b>DECOSPRAY HK</b><br>浓度: 5-10%<br>+ 丁二醇 60%<br>+ 水 35%<br>温度: 50-60°C<br>122-140°F<br>时间: 1-2 分钟 | <b>DECOSPRAY HK</b><br>浓度: 5-10%<br>+ 丁二醇 60%<br>+ 水 35%<br>温度: 50-60°C<br>122-140°F<br>时间: 1-2 分钟 | <b>DI水漂洗</b><br>温度: 20-30°C<br>68-86°F<br>时间: 3-5 分钟 | <b>DI水漂洗</b><br>温度: 20-30°C<br>68-86°F<br>Time: 3-5 分钟 | <b>DI水漂洗</b><br>温度: 20-30°C<br>68-86°F<br>Time: 3-5 分钟 | <b>烘干</b> |
|--|--|--|--|--|-----------|

## 优点:

- 浓缩型，弱碱性，无泡型液体清洗剂
- 适用于树脂镜片和玻璃镜片
- 彻底快速去除氧化铈，胶态二氧化硅等抛光残留物和标记油墨
- 彻底渗透进污染物，达到最佳清洗效果
- 与所用刷子的匹配性能好

## 储存条件:

- 请在干燥的环境中保持密封储存,储存温度5~40°C。
- 请保持使用原包装储存。

02/09/19



如有任何疑问，请联系恩净（上海）技术中心，电话：+86 21 6455 9918

**NGL SHANGHAI - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Room 407, 4F, Building 3, No. 1588 HuHang Road, Fengxian District // CN-201401 SHANGHAI  
+86 21 64 55 99 18 // shanghai@n-gl-group.com // www.n-gl-group.com



**SWISS QUALITY**

